


Anleitung | User Guide

High Strip No. 20450



mm² 0,5 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 4,0
AWG 20 | 18 | 16 | 13 | 11


High Strip

Ergonomische Abisolierzange für Leiter mit problematischen Isolationen wie z. B. Gummi, Silicon, TPE etc. Einstellbarer Längenanschlag von 5-15 mm. Keine Einstellung auf Querschnitt notwendig wegen 5 fixierten Präzisionsklingenpaaren. Abisolieren jeder beliebigen Länge möglich. Klingen austauschbar.

Art.-Nr. 20450

Ergonomic precision wire stripper for conductors with problematical insulations such as rubber, silicone, TPE etc. Length stop adjustable from 5 - 15 mm. No adjustment to diameter necessary due to fixed blade diameters. Stripping of any length possible. Exchangeable blades.


Part No. 20450



A


Längenanschlag einstellen.
Zum Abisolieren längerer
Strecken Anschlag auf größte
Distanz einstellen und Leiter
vorbeiführen.

Adjust length stop. To strip
longer sections, select longest
distance and bypass length
stop.




B

Leiter in gewünschte Abisolier-
aussparung einlegen.
Insert conductor into correct
stripping notch.



C

Pistolen-Handgriff betätigen
und Abisolieren.
Strip by pressing pistol type
handle.



D

Handgriff lösen und abisolier-
ten Leiter entnehmen.
Release handle and take
stripped conductor out of tool.



Video scan